

# GALEA STAINLESS

5081YGM100R05-22X40

EAN 4031582355864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Galea stainless
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	✓
Inoxydable	✓
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	139 mm

## ROUE

Matériau du corps	Polypropylène, conducteur électrique
Bandage	Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique
Roulement	Moyeu lisse, Inoxydable
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

## CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Fermé
Pivot	Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm

## RACCORD

Type de raccord	Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil	22 mm
Longueur Œil	40 mm

# GALEA STAINLESS

5081YGM100R05-22X40

EAN 4031582355864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

