

## STORA

2370PIP100S74

EAN 4031582369359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | Stora                        |
| Тип                                | Въртящ се Колело             |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 80 kg                        |
| Електропроводим                    | Не                           |
| Неръждаемост                       | Не                           |
| Статичен Товароносимост            | 160 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                        |
| Обща височина                      | 128 mm                       |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал на корпуса         | Стоманен лист, среден  |
| Форма Вилица                | Тънък                  |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Изместване                  | 35 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 85 mm                  |
| Интерференция при завъртане | 170 mm                 |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Tread hardness        | мек                             |
| Материал на тялото    | Полипропилен                    |
| Материал на реазбата  | Плътна гума без маркировка      |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 100 mm                          |
| Ширина на Резба       | 32 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 75 Бръснач A                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Тип на фитинга | ос с резба с шестоъгълен отвор горен, навит |
|----------------|---------------------------------------------|