

LINEA

5940UAC100P30-13 RAL9002

EAN 4031582352443



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Linea
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	120 kg
적재 용량 정적	240 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	118 mm
전체 너비	82 mm
전체 체중	0.618 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링, 스테인리스
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	20 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A

하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
오프셋	32 mm
회전 반경	90 mm
회전 간섭	180 mm
돔 직경	52 mm
스테인리스	✓

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm



도이처 디자이너 클럽



Interzum 어워드



IF 디자인 어워드

제품 정보

LINEA


5940UAC100P30-13 RAL9002

EAN 4031582352443

기술 도면



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



도이치
디자이너 클럽



Interzum
어워드



IF 디자인
어워드