

AGILA

2470PJP100P30-11

EAN 4031582010473

Objednávací číslo 00006126



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu | Agila |
| Typ | Otočné Kolečko |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 100 kg |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 135 mm |
| Stavební výška | 60 mm |
| Celková hmotnost | 0,581 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kola | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 32 mm |
| Šířka středu kola | 32 mm |
| Tvrdość Běhoun (A) | 87 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|------------------------|
| Materiál | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Vyosení | 38 mm |
| Poloměr otáčení | 88 mm |
| Průměr otáčení | 176 mm |
| Poloměr otáčení | 60 mm |

MONTÁŽ

| | |
|------------------------|--|
| Typ uchycení | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 11 mm |
| Informace | Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. |

AGILA

2470PJP100P30-11

EAN 4031582010473
Objednáací číslo 00006126



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

