

## GALEA

5077YGH100P30-10

EAN 4031582353785



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Galea                              |
| Behuizingstype               | Wielen met Totale vergrendeling    |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg                             |
| Elektrisch geleidend         | ✓                                  |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                              |
| Totale hoogte                | 139 mm                             |

## WIEL

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen, elektrisch geleidend          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend |
| Lagering                      | Glijlager                                    |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer                          |
| Diameter                      | 100 mm                                       |
| Breedte Loopvlak              | 30 mm                                        |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A                                   |

## BEHUIZING

|             |               |
|-------------|---------------|
| Materiaal   | Polyamide     |
| Vork Vorm   | Gesloten      |
| Zwenklager  | Twee balraces |
| Offset      | 40 mm         |
| Draaicirkel | 205 mm        |

## FITTING

|                  |         |
|------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 10 mm   |

# GALEA

5077YGH100P30-10

EAN 4031582353785



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

