

## ELASTECH

SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Tread hardness         | mīksts                                 |
| Korpasa materiāls      | Lokšņu tērauds, smags                  |
| Protektora materiāls   | Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione       |
| Ritenis krāsa          | Melns (līdzīgs RAL9005)                |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                      |
| Diametrs               | 200 mm                                 |
| Protektora platums     | 50 mm                                  |
| Ass atveres diametrs   | 20 mm                                  |
| Rumbas garums          | 60 mm                                  |
| Korpasa platums        | 50 mm                                  |
| Protektora cietība (A) | 68 Krasts A                            |

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Ruļļa veiktspēja   | ● ● ● ● ● |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ● |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ● |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Elastech                        |
| Korpasa tips                         | Ritenis                         |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Krāvnese pie 4 km/h                  | 600 kg                          |
| Krāvnese pie 6 km/h                  | 500 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Nē                              |
| Statiskā krāvnese                    | 1000 kg                         |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C                           |
| Kopējais svars                       | 3,48 kg                         |

# ELASTECH


SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671

Pasūtījuma numurs 00834217  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671

Pasūtījuma numurs 99834217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.