

# NOVATECH

RK.ETP085X90-Ø47X14

EAN 4031582329001

Numărul de comandă 00828766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	640 kg
Capacitate de încărcare statică	1600 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	1,156 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Nedefinit
Material al benzii de rulare	Polipropilenă , moale
Diametru	85 mm
Benză de rulare	90 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D
Diametru Rulment cu bile	47 mm
Lățime Rulment cu bile	14 mm

# NOVATECH

RK.ETP085X90-Ø47X14

EAN 4031582329001

Numărul de comandă 00828766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

