

OMIKRON

9250FTP400P66

EAN 4031582314021

Número de encomenda 00801740



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Omikron
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	3840 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	3200 kg
Capacidade de carga estática	7680 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	470 mm
Peso geral	49,022 kg

RODA

Material do centro da roda	Moldagem
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	400 mm
Largura do Piso	100 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A

SUORTE

Material	Ferro fundido ou forjado, pesado
Em Forma de Garfo	Reto
Rolamento giratório	Rolamento axial de esferas
Offset	115 mm
Raio giratório	315 mm
Interferência giratória	630 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	250 mm
Largura da placa	200 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	210 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	160 mm
Diâmetro do furo da placa	17 mm

DESENHOS TÉCNICOS

