

ALPHA STAINLESS

8478UOD200P63

EAN 4031582333121

Номер заказа 00065024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha stainless
Тип	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	500 kg
Нержавеющая сталь	✓
Грузоподъемность статическая	1000 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	240 mm
Общая ширина	115 mm
Общий вес	1,985 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник Нержавеющая сталь
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Натуральный белый
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	50 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

КРОНШТЕЙН

Материал	Нержавеющая сталь, тяжелая
Форма Вилы	Широкая
Цвет	Нержавеющая сталь

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	140 mm
Ширина пластины	115 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

ALPHA STAINLESS

8478UOD200P63

EAN 4031582333121
Номер заказа 00065024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

