

MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Tread hardness                     | blando                           |
| Material del cuerpo                | Polipropileno                    |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Espumado            |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color Aro                          | Negro                            |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 200 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 30 mm                            |
| Diámetro del agujero del Eje       | 8 mm                             |
| Longitud del cubo                  | 60 mm                            |
| Anchura del cuerpo                 | 30 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 70 Shore A                       |

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Maxtech                          |
| Tipo                          | Aro                              |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 100 kg                           |
| Conductivo eléctrico          | No                               |
| Inoxidable                    | No                               |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                            |
| Peso total                    | 0.4 kg                           |

# MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Número de pedido 00005569  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

