

PURETECH

PVR125X37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272

Objednáací číslo 00030957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,471 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	37 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	48 mm
Tvrdost Běhoun (A)	85 Obuv A

PURETECH

PVR125X37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272

Objednací číslo 00030957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

