

PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpuse tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ieriču atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	0,9 kg

RITENIS

Korpuse materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Coni di sfere
Ritenis krāsa	Pasivēts ar zilu
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	32 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	36 mm
Korpuse platums	32 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170

Pasūtījuma numurs 00000163
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

