INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●●○
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	0,9 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Coni di sfere
Ritenis krāsa	Pasivēts ar zilu
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	32 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	36 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170

Pasūtījuma numurs 00000163

Produkta rasējumi



© Copyright 2026 TENTE International GmbH