

KAPPA

9688FTP300P65

EAN 4031582316360



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12533 - Tockoviza teske terete
Nosivost na 4 km/h	2400 kg
Nosivost na 6 km/h	2000 kg
Statički Nosivost	4800 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	355 mm
Ukupna težina	18,338 kg

TOCAK

Materijal za telo	Ливено Гвожђе
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	300 mm
Širina omotac	80 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	siroko, Ojacano
	✓

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	200 mm
Širina ploče	160 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	160 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	120 mm
Prečnik otvora ploče	15 mm

KAPPA

9688FTP300P65

EAN 4031582316360



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

