

NOVATECH

ETP075X50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Type de roulement	6005

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	550 kg
Capacité de charge statique	1100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

NOVATECH

ETP075X50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

