

DELTA

3648ITP160P63

EAN 4031582337396
Objednávací číslo 00833578

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Delta |
| Typ | Pevné Kolečko |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 600 kg |
| Nosnost 6 km/h | 480 kg |
| Statická Nosnost | 1200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 210 mm |
| Stavební výška | 115 mm |
| Celková hmotnost | 2,081 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Hliník |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Kola | Medově žlutá (RAL1005) |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 160 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Šířka středu kola | 50 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|----------------------|
| Materiál | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice | Široký, Vyztužené |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Poloměr otáčení | 115 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 137 mm |
| Šířka plotny | 115 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 105 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

DELTA

3648ITP160P63

EAN 4031582337396
Objednáací číslo 00833578



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

