

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ○ ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Elastech heat
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	80 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	160 kg
温度范围（最低）	-30 °C
最高温度范围	250 °C
总重量	0.54 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	铝
胎面材料	防热阻尼 耐热
轴承	干轴承衬套
轮子颜色	金属色
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	35 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	45.5 mm
轮体宽度	35 mm
胎面硬度（A）	75 岸 A

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

订单号 00033962
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

