产品信息

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●○○○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Elastech heat
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	80 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	160 kg
温度范围（最低）	-30 °C
最高温度范围	250 °C
总重量	0.54 kg

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	铝
胎面材料	防热阻尼 耐热
轴承	干轴承衬套
轮子颜色	金属色
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	35 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	45.5 mm
轮体宽度	35 mm
胎面硬度 （A）	75 岸 A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

订单号 00033962

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH