

STORA

2370PHP125P30-13 AS

EAN 4031582357639
Broj porudžbine 00034156

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stora
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
	✓
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	155 mm
Ukupna širina	60 mm
Ukupna težina	0,68 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma, antistatička
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	gvozdje siva (sličan RAL7011)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	32 mm
Širina tela	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljuska	Slim
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	38 mm
okretni radijus	100,5 mm
Otpor okretanju	201 mm
Prečnik kupole	60 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	13 mm

STORA

2370PHP125P30-13 AS

EAN 4031582357639
Broj porudžbine 00034156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

