

## AGILA

2475PJI050P30-11 screwed

EAN 4031582050059



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Hamulec koła            |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 40 kg                                    |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 80 kg                                    |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 69 mm                                    |
| Szerokość całkowita            | 43 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,16 kg                                  |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, średni  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 24 mm                   |
| Promień działania koła | 82 mm                   |
| Zasięg działania koła  | 164 mm                  |
| Średnica kopuły        | 41 mm                   |

## KOŁO

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen                               |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny                    |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
| Kolor Koło           | Srebrnoszary (RAL7001)                     |
| Ostony gwintu        | Bez ostony gwintu                          |
| Średnica             | 50 mm                                      |
| Szerokość Bieżnia    | 19 mm                                      |
| Szerokość korpusu    | 19 mm                                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A                                 |

## MOCOWANIE

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania           | Otwór na śrubę                                                         |
| Średnica otworu Trzpień | 11 mm                                                                  |
| Wskazówka               | Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. |

# AGILA

2475PJI050P30-11 screwed

EAN 4031582050059

Numer zamówienia 00003896  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

