



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	700 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	560 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	1,2 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	85 mm
Протектор	70 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	70 mm
Ширина тіла	70 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D
Тип підшипника	6204

