

LINEA LIGHT

5920POH065L51-10

EAN 4031582404029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-------|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атриція | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●●○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Назва продукту | Linea light |
| Тип | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 40 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 80 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 68 mm |
| Загальна ширина | 46 mm |
| Загальна вага | 0,08 kg |

КОЛЕСО

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Підшипник ковзання |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 65 mm |
| Протектор | 13,9 mm |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал | Поліамід |
| Вила Форма | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол | Стрижень, обертання |
| Радіус повороту | 56 mm |
| Поворотне з'єднання | 112 mm |
| Діаметр ковпачка | 23 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тип налаштування | Глухий отвір для з'єднання B10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 10 mm |

Deutscher
Konstruktor
ClubНагорода
InterzumIF Дизайн
Award

LINEA LIGHT

5920POH065L51-10

EAN 4031582404029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ



Deutscher
Konstruktor
Club



Нагорода
Interzum



IF Дизайн
Award