

KAPPA LOAD

9650FCP200P63 WT50

EAN 4031582451894



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa load
Capacité de charge à 4 km/h	1440 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	2880 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	245 mm
Poids	7.3 kg

CHAPE

Déport	59 mm
Rayon d'encombrement	159 mm
Diamètre d'encombrement	318 mm
Lubrification nipple	1

ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

KAPPA LOAD

9650FCP200P63 WT50

EAN 4031582451894



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

