

ALPHA STAINLESS

8470U00080P62

EAN 4031582312676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha stainless
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	200 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Да
Статичен Товароносимост	400 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	108 mm
Обща ширина	75 mm
Общо тегло	0.65 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Неръждаемост стомана
Изместване	44.5 mm
Радиус на завъртане	84.5 mm
Интерференция при завъртане	169 mm
Диаметър на купол	75 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	80 mm
Ширина на Резба	34 mm
Ширина на тялото	34 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	105 mm
Ширина на плаката	85 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	60 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470U00080P62

EAN 4031582312676

Номер на поръчката 00035118
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

