

# NOVATECH

RK.ETP085X55-Ø47X12,5

EAN 4031582369564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ● ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Novatech

Tipo Roda

Capacidade de carga a 3 km/h 550 kg

Capacidade de carga estática 1100 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -20 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 60 °C

## RODA

Material do centro da roda Indefinido

Material do piso da roda Polipropileno, macio

Diâmetro 85 mm

Largura do Piso 55 mm

Dureza do Piso (A) 92 Shore A

Diâmetro do rolamento de esferas 47 mm

Largura do rolamento de esferas 12,5 mm

## DESENHOS TÉCNICOS

