

## ZETA STAINLESS

8677UAD200P63

EAN 4031582313758

Numéro de commande 00830196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●●

Bruit de mouvement ●●○○○

Attrition ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●●●

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta stainless
Type	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Capacité de charge à 6 km/h	400 kg
Inoxydable	✓
Statique Capacité de charge	1000 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	240 mm
Largeur totale	96 mm
Poids global	3,291 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulements rouleaux, Inoxydable
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Blanc naturel
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

## CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, lourd
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur	Acier Inoxydable
Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	161 mm
Diamètre d'encombrement	322 mm
Diamètre du dôme	96 mm

## RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	105 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	74 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	74 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

# ZETA STAINLESS

8677UAD200P63

EAN 4031582313758

Numéro de commande 00830196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

