

# KAPPA LOAD

9651TOO200P63



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ● ●

Bruit de mouvement ● ○ ○ ○ ○

Attrition ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Kappa load                                   |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante avec Blocage directionnel |
| Standard                        | EN12533 - Roulettes forte charge             |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 1200 kg                                      |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 1000 kg                                      |
| Statique Capacité de charge     | 2400 kg                                      |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                                       |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                        |
| Hauteur                         | 245 mm                                       |
| Poids global                    | 4,769 kg                                     |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide, lourd           |
| Bandage               | Identique au corps de Roue |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Axe                   | Vissé avec écrou           |
| Pare-fils             | Sans protège-filet         |
| Diamètre              | 200 mm                     |
| Largeur du Bandage    | 50 mm                      |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D                 |

## CHAPE

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Matériau                | Fonte ou fer forgé, lourd                                |
| Forme Chape             | Galbé, Renforcé                                          |
| Pivot                   | Roulements rouleaux de butée à billes à rainure profonde |
| Déport                  | 59 mm                                                    |
| Rayon d'encombrement    | 159 mm                                                   |
| Diamètre d'encombrement | 318 mm                                                   |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 135 mm               |
| Largeur de plaque                     | 110 mm               |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 105 mm               |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 80 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# KAPPA LOAD

9651TOO200P63



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

