



图片可能与原产品不同

### 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

### 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | ICS            |
| 外壳类型      | 带全锁的旋转脚轮       |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg         |
| 导电        | ✓              |
| 静态载重      | 200 kg         |
| 温度范围 (最低) | -10 ° C        |
| 最高温度范围    | 40 ° C         |
| 总高        | 162 mm         |
| 总重量       | 0.762 kg       |

### 轮子

|          |             |
|----------|-------------|
| 轮体材料     | 聚酰胺, 导电     |
| 胎面材料     | 聚氨酯, 注塑, 导电 |
| 轴承       | 精密滚珠轴承, 密封的 |
| 侧盖       | 集成螺纹防护装置    |
| 直径       | 125 mm      |
| 胎面宽度     | 32 mm       |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A      |
| 胎面硬度 (D) | 40 肖氏 D     |

### 支架

|      |        |
|------|--------|
| 材料   | 聚酰胺    |
| 支架形状 | 修身     |
| 旋转轴承 | 阀杆旋转   |
| 偏移量  | 38 mm  |
| 转向干涉 | 259 mm |

### 固定件

|       |        |
|-------|--------|
| 固定件类型 | 实心阀杆圆形 |
| 螺栓直径  | 18 mm  |
| 螺栓长度  | 62 mm  |

产品信息

# ICS


5327XSX125R05-18X62

EAN 4031582367720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸



iF 设计奖