


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Исчезновение	○ ○ ○ ○ ○
Устойчивость к коррозии	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	310 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	150 mm
Общая ширина	128 mm
Общий вес	8,45 kg

КРОНШТЕЙН

Офсет (Смещение)	32 mm
Радиус поворота	90 mm
Поворотное соединение	180 mm
Диаметр купола	112 mm

КОЛЕСО

Подшипник	Необработанная Хаб
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	30 mm
Ширина тела	30 mm

ФИТИНГ

Длина пластины	112 mm
Ширина пластины	112 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	92 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	92 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Номер заказа 00800106

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

