

INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-28

EAN 4031582341591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Integral twin
Tip	Okretanje Tocak
Standard	Slično EN12531 - Bolnički kreveti
Nosivost na 3 km/h	150 kg
Nosivost na 4 km/h	150 kg
Električni provod	yes
nerdjajući	no
Statički Nosivost	300 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-30 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	175 mm
Ukupna širina	70 mm
Ukupna težina	1.49 kg
Sertifikacija	Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljusk	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
ofset	45 mm
okretni radijus	120 mm
Otpor okretanju	240 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	15 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo, okrugla
Prečnik sraf	28 mm
Dužina sraf	45 mm
Savet	Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.



Nemačka
nagrada
Dizajn



Red Dot
Dizajn
Award

INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-28

EAN 4031582341591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

