

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Numer zamówienia 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Compacta
Typ	Kółko stałe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	25 kg
Nośność statyczne	50 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	17 mm
Szerokość całkowita	20 mm
Waga całkowita	0,011 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	14 mm
Szerokość Bieżnia	14 mm
Szerokość korpusu	14 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

OBUDOWA

Materiał	Arkusze stalowy, średni
Kształt Widelec	Kątowy
Kolor	pasywowany na niebiesko
Średnica kopuły	20 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	30 mm
Szerokość płytki	17 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	20 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	20 mm
Średnica otworu płytki	4 mm

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Numer zamówienia 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

