

GALEA

5077PIO125R05-22X40

EAN 4031582362664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Galea
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	80 kg
Грузоподъемность статическая	160 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	162 mm
Общий вес	0,595 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Подшипник скольжения
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	32 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Закртыо
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Офсет (Смещение)	40 mm
Поворотное соединение	205 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт	22 mm
Длина Болт	40 mm

GALEA

5077PIO125R05-22X40

EAN 4031582362664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

