ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	○ ○ ○ ○ ○
Шум руху	○ ○ ○ ○ ○
Атритація	○ ○ ○ ○ ○
Стійкість до корозії	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год	250 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	250 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	82,5 mm
Загальна ширина	70 mm
Загальна вага	0,7 kg

КРОНШТЕЙН

Колір	Білий
Офсет (Зсув)	38 mm
Радіус повороту	63 mm
Поворотне з’єднання	126 mm
Діаметр ковпачка	70 mm

КОЛЕСО

Носіння	Роликовий підшипник, зволожений
Колір Колесо	Чорний
Діаметр	50 mm
Протектор	25 mm
Ширина тіла	25 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Довжина пластини	73 mm
Ширина тарілки	73 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	58 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	58 mm
Діаметр отвору планшета	7 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298

Номер замовлення 00062080

Креслення продукту





