



A kép eltérhet az eredeti terméktől

#### TELJESÍTMÉNY

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ ○ |

#### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Termék neve                       | Zeta                          |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök    |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 550 kg                        |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 440 kg                        |
| Elektromosan vezető               | Nem                           |
| Rozsdamentes                      | Nem                           |
| Statikus teherbírás               | 1100 kg                       |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -0,33 °C                      |
| Összsúly                          | 3,38 kg                       |

#### VÁZ

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| A ház anyaga | Acéllemez, nagyon nehéz                       |
| Villa alakja | Széles, Megerősített                          |
| Forgócsapágó | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Szín         | Kék passzívált                                |
| Ellensúlyoz  | 55 mm                                         |
| Körbeforgás  | 360 mm                                        |

#### KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Alumínium                  |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán          |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó    |
| Tengely                      | Csavar anyával             |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 160 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                      |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                 |

#### SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 137 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 105 mm                   |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 105 mm                   |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm                    |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

# ZETA

4681ITP160P63 SH80XL

EAN 4031582400465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

