

# AGILA

2470YGO125R05-28

EAN 4031582344356



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                              |
| Type                            | Roulette pivotante                 |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                             |
| Conducteur électrique           | Oui                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 163 mm                             |
| Poids global                    | 0.9 kg                             |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu            |
| Déport                  | 41 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 103.5 mm               |
| Diamètre d'encombrement | 207 mm                 |

## ROUE

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène, conducteur électrique              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique |
| Roulement             | Moyeu lisse                                       |
| Pare-fils             | Sans protège-filet                                |
| Diamètre              | 125 mm                                            |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                                             |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                                        |

## RACCORD

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Type de raccord | Tige pleine Tige, ronde |
| Diamètre Œil    | 28 mm                   |
| Longueur Œil    | 45 mm                   |

# AGILA

2470YGO125R05-28

EAN 4031582344356



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

