

NOVATECH

ETU080X25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Novatech

Тип корпусу Колесо

Обвантажопідйомність 3 км/год 160 kg

Статичний Вантажопідйомність 320 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

Загальна вага 0,38 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла Сталь, залізо

Матеріал протектору Поліуретан, Відлитий

Носіння Прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS)

Діаметр 80 mm

Протектор 25 mm

Діаметр отвору Вісь 25 mm

Довжина хаба 12 mm

Твердість Протектор (A) 92 Прибережна A

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

