

NOVATECH

ETU080X25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●○○

Атриація ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Novatech

Тип Колесо

Обвантажопідйомність 3 км/год 160 kg

Статичний Вантажопідйомність 320 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

Загальна вага 0,38 kg

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Матеріал тіла | Сталь, залізо |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS) |
| Діаметр | 80 mm |
| Протектор | 25 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 25 mm |
| Довжина хаба | 12 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

