

ZETA REVERSE

468SUAC160P63

EAN 4031582396386

Номер замовлення 00860876



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Zeta reverse
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора із Блокування напрямку
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	350 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	280 kg
Статичний Вантажопідйомність	700 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-30 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	200 mm
Загальна ширина	96 mm
Загальна вага	2,938 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	160 mm
Протектор	40 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, дуже важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	55 mm
Радіус повороту	135 mm
Поворотне з'єднання	270 mm
Діаметр ковпачка	96 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

ZETA REVERSE

468SUAC160P63

EAN 4031582396386

Номер замовлення 00860876



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA REVERSE

468SUAC160P63

EAN 4031582396386

Номер замовлення 00860876



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

