

# DURATECH

MOP 160x50-Ø30

EAN 4031582320046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps         | Polyamide , super lourd         |
| Bandage                   | Identique au corps de Roue      |
| Roulement                 | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue              | Blanc naturel                   |
| Pare-fils                 | Sans protège-filet              |
| Diamètre                  | 160 mm                          |
| Largeur du Bandage        | 50 mm                           |
| Diamètre du trou de l'Axe | 30 mm                           |
| Longueur de moyeu         | 60 mm                           |
| Largeur du corps          | 50 mm                           |
| Dureté du Bandage (D)     | 75 Shore D                      |
| Type de roulement         | 6306                            |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit                  | Duratech                         |
| Type                            | Roue                             |
| Standard                        | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 2700 kg                          |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 2250 kg                          |
| Conducteur électrique           | Non                              |
| Inoxydable                      | Non                              |
| Statique Capacité de charge     | 4500 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                           |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                            |
| Poids global                    | 1.62 kg                          |

# DURATECH


MOP 160x50-Ø30

EAN 4031582320046

Numéro de commande 00801261  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# DURATECH

MOP 160x50-Ø30

EAN 4031582320046

Numéro de commande 00801261



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.