

AGILA

2470PJO125P50

EAN 4031582010442
Bestelnummer 00006129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ○ |
| Verloop | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam | Agila |
| Type | Zwenkwiel |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 kg |
| Statisch Draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 160 mm |
| Totale breedte | 60 mm |
| Totaal gewicht | 0,675 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lager | Glijlager |
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Breedte wielkern | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |

VORK

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 41 mm |
| Zwenk radius | 103,5 mm |
| Uitzwenking | 207 mm |
| Diameter koepel | 60 mm |

BEVESTIGING

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 77 mm |
| Breedte plaat | 67 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 46,5 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 51,5 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 56 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 61,5 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 8,5 mm |

AGILA

2470PJO125P50

EAN 4031582010442
Bestelnummer 00006129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

