

# DURATECH SILENT

UOT 125X40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Numer zamówienia 00033628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●●○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●○○

## PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Duratech silent
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	300 kg
Nośność statyczne	600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-30 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,382 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione
Kolor Koło	Naturalna biel
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Średnica otworu Oś	8,4 mm
Długość piasty	45 mm
Szerokość korpusu	40 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

# DURATECH SILENT

UOT 125X40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Numer zamówienia 00033628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

