

LUMINA

A520PJ050B10-11x20/10D45 9011/7042

EAN 4031582317152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Lumina
Tip	Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	61 mm
Ukupna širina	54 mm
Ukupna težina	0.11 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	polipropilen
oblik viljuska	Kućište za dva Tocak , zatvoreno, sa kupolom kuciste
okretni lezaj	stablo , okretanje
Boja	Grafitna crna (RAL9011)
ofset	20 mm
okretni radijus	52 mm
Otpor okretanju	104 mm
Prečnik kupole	45 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja omotac	Saobraćajna siva A (RAL7042)
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stićnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	8 mm
dimenzija rupa osovina	0 mm
dužina glavcine	0 mm
Širina tela	8 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo	11 mm
Dužina stablo	20 mm

LUMINA

A520PJI050B10-11x20/10D45 9011/7042

EAN 4031582317152

Broj porudžbine 00074223
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

