

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602
Номер заказа 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Полиуретан, вспененный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	черный
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	175 mm
Ширина Протектор	30 mm
Диаметр отверстия Ось	8 mm
Длина хаба	44 mm
Ширина тела	30 mm
Твердость Протектор (A)	70 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Maxtech
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	75 kg
Грузоподъемность статическая	150 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,3 kg

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602

Номер заказа 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

