

DURATECH

TOO 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322491

Rendelési szám 00804809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ○ ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	720 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	600 kg
Statikus teherbírás	1200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,38 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	60 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

DURATECH

TOO 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322491

Rendelési szám 00804809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

