



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u	700 kg
Statisch Draagvermogen	1400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C

## WIEL

Wielkern materiaal	Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak	Polypropyleen, zacht
Diameter	82 mm
Breedte Loopvlak	68 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Diameter kogellager	47 mm
Breedte Kogellager	12 mm

## TECHNISCHE TEKENINGEN

