

# PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Numéro de commande 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Matériau du corps         | Polypropylène               |
| Bandage                   | Pneumatique, profil du bloc |
| Roulement                 | Roulements rouleaux         |
| Pare-fils                 | Sans protège-filet          |
| Diamètre                  | 260 mm                      |
| Largeur du Bandage        | 85 mm                       |
| Diamètre du trou de l'Axe | 25 mm                       |
| Longueur de moyeu         | 74 mm                       |
| Dureté du Bandage (A)     | 55 Shore A                  |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Nom du produit              | Puretech air |
| Type de boîtier             | Roue         |
| Capacité de charge à 3 km/h | 150 kg       |
| Statique Capacité de charge | 150 kg       |
| Poids global                | 1,04 kg      |

# PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Numéro de commande 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

