

# PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Numéro de commande 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
	souple
Bandage	Pneumatique, profil du bloc
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	260 mm
Largeur du Bandage	85 mm
Diamètre du trou de l'Axe	25 mm
Longueur de moyeu	74 mm
Dureté du Bandage (A)	55 Shore A

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech air
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Statique Capacité de charge	150 kg
Poids global	1,04 kg

# PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Numéro de commande 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

