

# SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Número de encomenda 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Supratech
Tipo	Roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,156 kg

## RODA

Material do centro da roda Polipropileno

Material do piso da roda Borracha termoplástica

Rolamento Rolamento

Anti-fios Sem anti-fios

Diâmetro 100 mm

Largura do Piso 32 mm

Diâmetro do furo do eixo 12 mm

Comprimento do cubo 34,9 mm

Dureza do Piso (A) 87 Shore A

# SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Número de encomenda 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

