INFORMACIJE O PROIZVODU

LINEA LIGHT

5925POI065L51-10

EAN 4031582404043

Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Linea light
Tip	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	68 mm
Ukupna širina	46 mm
Ukupna težina	0.09 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
okretni radijus	67 mm
Otpor okretanju	134 mm
Prečnik kupole	23 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	65 mm
Širina omotac	13.9 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	10 mm

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA LIGHT

5925POI065L51-10

EAN 4031582404043

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda





Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

© Copyright 2026 TENTE International GmbH