INFORMACIJE O PROIZVODU

# LINEA LIGHT

5925POI065L51-10

EAN 4031582404043



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●○○ |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●●○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Linea light |
| Tip | Okreni Tocak sa kocnica tocka |
| Standard | EN12528 - tockovi za namestaj |
| Nosivost na 3 km/h | 40 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 80 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C |
| Sveukupna visina | 68 mm |
| Ukupna širina | 46 mm |
| Ukupna težina | 0.09 kg |

## KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | poliamid |
| oblik viljuska | kuciste za dva Tocak |
| okretni lezaj | stablo , okretanje |
| okretni radijus | 67 mm |
| Otpor okretanju | 134 mm |
| Prečnik kupole | 23 mm |

## TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje | klizni lezaj sa caura cevi |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 65 mm |
| Širina omotac | 13.9 mm |

## PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | zatvorena rupa za postavljanje B10 |
| dimenzija rupa sraf | 10 mm |

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA LIGHT


5925POI065L51-10

EAN 4031582404043

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Crteži proizvoda



Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

© Copyright 2026 TENTE International GmbH